

**SZMU 080412PNRMM, IC5600, Typ: ST900****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225804 ST900
GTIN	7291075460445
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Speciální geometrie břitu pro měkký řez pro snížení příkonu během obrábění.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,25 mm
Řada	NEODO
Rohový rádius	1,2 mm
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Typ	ST900
Geometrie	PNR-MM

Označení výrobce	S890 SZMU 080412PNRMM IC5600
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SZMU 080412PNRMM
Typ	IC5600
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	150 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	140 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		