

**SYHU 0704ADN, IC330, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222515 INOX
GTIN	7291075311778
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 řeznými hranami. Velká zarovnávací fazetka pro vysoké jakosti povrchu. Pozitivní úhel čela pro optimální lámání třísek.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,16 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řada	DOVEIQMILL
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Geometrie	ADN
Označení výrobce	IQ845 SYHU 0704ADN IC330
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SYHU 0704ADN

Typ	IC330
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	110 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		