


**XNMU 130608PNTN, IC5100, Typ: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227745 GG
GTIN	7291075311310
Třída artiklu	19A

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Velmi robustní provedení, mimořádná tloušťka destičky. Vysoká procesní spolehlivost díky pozitivní montážní poloze v usazení destičky. Vynikající kontrola a odvod třísek.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e$  max

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 130608PNTN
Typ	GG
Řada	HELISLOT
Posuv $f_z$	0,15 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Geometrie	PNTN

Označení výrobce	XNMU 130608PNTN IC5100
Typ	IC5100
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
GG	vhodný	340 m/min	K
GGG	omezené použití	260 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		