

**SZMU 080408PNRHP, IC830, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225806 INOX
GTIN	7291075460414
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Speciální geometrie břitu pro měkký řez pro snížení příkonu během obrábění.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_{p,max} = 5,0$ mm.

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Typ	INOX
Řada	NEODO
Posuv f_z na zub	0,15 mm
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Geometrie	PNR-HP

Označení výrobce	S890 SZMU 080408PNRHP IC830
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SZMU 080408PNRHP
Typ	IC830
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		