

**TPKT 1003PDR-MP, IC830, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226512 UNI
GTIN	7291075313574
Třída artiklu	19A

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.  
Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3$  až  $1 \times D$  /  $a_p$  max = 8,0 mm.

**Technický popis**

Řada	HELI3MILL
Počet výměn/řezání	3
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TPKT 1003PDR-MP
Geometrie	PDR-MP
Označení výrobce	HM390 TPKT 1003PDR-MP IC830
Typ	IC830

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		