

**XNMU 130608PNTN, IC810, Typ: GGG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227746 GGG
GTIN	7291075311280
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Velmi robustní provedení, mimořádná tloušťka destičky. Vysoká procesní spolehlivost díky pozitivní montážní poloze v usazení destičky. Vynikající kontrola a odvod třísek.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Směrné hodnoty pro a_e max

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 130608PNTN
Řada	HELISLOT
Typ	GGG
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f_z	0,15 mm
Geometrie	PNTN

Označení výrobce	XNMU 130608PNTN IC810
Typ	IC810
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
GG	omezené použití	300 m/min	K
GGG	vhodný	240 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		