

**SZHU 080408PNR, IC882, Typ: S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225807 S
GTIN	7291075460360
Třída artiklu	19A

**Popis****Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Speciální geometrie břitu pro měkký řez pro snížení příkonu během obrábění.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3$  až  $1 \times D$  /  $a_{p,max} = 5,0$  mm.

**Technický popis**

Řada	NEODO
Rohový rádius	0,8 mm
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Typ	S
Posuv $f_z$ na zub	0,12 mm
Geometrie	PNR

Označení výrobce	S890 SZHU 080408PNR IC882
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SZHU 080408PNR
Typ	IC882
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	45 m/min	S
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		