

**XNMU 040310T, IC810, Typ: GGG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221208 GGG
GTIN	7291075393439
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 4 řznými hranami. S vedlejším břitem.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,6$ až $1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Rádus pro programování u a_p max	1,8 mm
Řada	LOGIQ4FEED
Posuv f_z	0,8 mm
Typ	GGG
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 040310T
Rohový rádus	1 mm
Geometrie	T

Označení výrobce	FFX4 XNMU 040310T IC810
Typ	IC810
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
mokrý max.	vhodný		