

**XNMU 090408-PNTN, IC830, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227783 INOX
GTIN	7291075426892
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Velmi robustní provedení, mimořádná tloušťka destičky. Vysoká procesní spolehlivost díky pozitivní montážní poloze v usazení destičky. Vynikající kontrola a odvod třísek.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro a_e max

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Řada	HELISLOT
Typ	INOX
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 090408-PNTN
Posuv f_z	0,1 mm
Geometrie	PNTN

Označení výrobce	XNMU 090408-PNTN IC830
Typ	IC830
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
mokrý max.	vhodný		