


**SZMU 080412PNTR, IC5100, Typ: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225809 GG
GTIN	7291075440027
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Speciální geometrie břitu pro měkký řez pro snížení příkonu během obrábění.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_{p,max} = 5,0$ mm.

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Řada	NEODO
Typ	GG
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv f_z na zub	0,25 mm
Geometrie	PNTR

Označení výrobce	S890 SZMU 080412PNTR IC5100
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SZMU 080412PNTR
Typ	IC5100
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
GG	vhodný	300 m/min	K
GGG	omezené použití	240 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		