

**XNMU 040310T, IC808, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221209 UNI
GTIN	7291075393446
Třída artiklu	19A

**Popis****Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 4 řznými hranami. S vedlejším břitem.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,6$  až  $1 \times D$  /  $a_{p \max} = 0,8$  mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 040310T
Řada	LOGIQ4FEED
Typ	UNI
Rohový rádius	1 mm
Rádius pro programování u $a_p \max$	1,8 mm
Geometrie	T
Označení výrobce	FFX4 XNMU 040310T IC808

Typ	IC808
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	190 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		