

**XNMU 090408-PNTN, IC808, Typ: UNI****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	227784 UNI
GTIN	7291075426885
Třída artiklu	19A

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Velmi robustní provedení, mimořádná tloušťka destičky. Vysoká procesní spolehlivost díky pozitivní montážní poloze v usazení destičky. Vynikající kontrola a odvod třísek.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e$  max

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Typ	UNI
Řada	HELISLOT
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 090408-PNTN
Geometrie	PNTN
Označení výrobce	XNMU 090408-PNTN IC808

Typ	IC808
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	190 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		