

**XNMU 040310RM-T, IC808, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221210 UNI
GTIN	7291075393491
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 4 řznými hranami. S vedlejším břitem.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,6$ až $1 \times D$ / $a_{p,max} = 0,8$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 040310RM-T
Rádus pro programování u a_p max	1,8 mm
Řada	LOGIQ4FEED
Typ	UNI
Rohový rádus	1 mm
Geometrie	RM-T
Označení výrobce	FFX4 XNMU 040310RM-T IC808

Typ	IC808
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	190 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		