

**TPKT 100320PDR, IC830, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226517 UNI
GTIN	7291075313833
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0$ mm.

Technický popis

Počet výměn/řezání	3
Řada	HELI3MILL
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TPKT 100320PDR
Rohový rádius	2 mm
Geometrie	PDR
Označení výrobce	HM390 TPKT 100320PDR IC830
Typ	IC830

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		