

**SZMU 080412PNTR, IC810, Typ: GGG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225811 GGG
GTIN	7291075440010
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Speciální geometrie břitu pro měkký řez pro snížení příkonu během obrábění.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,25 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Řada	NEODO
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Geometrie	PNTR
Označení výrobce	S890 SZMU 080412PNTR IC810

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SZMU 080412PNTR
Typ	IC810
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
GG	omezené použití	280 m/min	K
GGG	vhodný	260 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		