

**SZMU 080408PNRMM, IC808, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225812 UNI
GTIN	7291075460377
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Speciální geometrie břitu pro měkký řez pro snížení příkonu během obrábění.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Tloušťka destičky E	4,76 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	UNI
Řada	NEODO
Geometrie	PNR-MM
Označení výrobce	S890 SZMU 080408PNRMM IC808

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SZMU 080408PNRMM
Typ	IC808
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		