

**TDCT 1505PDR, IC830, Typ: INOX****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	226576 INOX
GTIN	7291075312737
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Typ	INOX
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TDCT 1505PDR
Řada	HELI3MILL
Posuv f_z	0,2 mm
Počet výměn/řezání	3
Rohový rádius	0,8 mm
Geometrie	PDR

Označení výrobce	HM390 TDCT 1505PDR IC830
Typ	IC830
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	110 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		