

**TDKR 150508PDRHM, IC830, Typ: INOX****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	226577 INOX
GTIN	7291075312959
Třída artiklu	19A

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3$  až  $1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 13,0$  mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TDKR 150508PDRHM
Typ	INOX
Počet výměn/řezání	3
Posuv $f_z$	0,2 mm
Řada	HELI3MILL
Geometrie	PDR-HM

Označení výrobce	HM390 TDKR 150508PDRHM IC830
Typ	IC830
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		