

**SYHU 070400AD, IC882, Typ: S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222518 S
GTIN	7291075450026
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 řeznými hranami. Velká zarovnávací fazetka pro vysoké jakosti povrchu. Pozitivní úhel čela pro optimální lámání třísek.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,15 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řada	DOVEIQMILL
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Geometrie	ADN
Označení výrobce	IQ845 SYHU 070400AD IC882
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SYHU 070400AD

Typ	IC882
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	45 m/min	S
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		