

**TDKT 1505PDR, IC5400, Typ: GGG****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	226580 GGG
GTIN	7291075312782
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Řada	HELI3MILL
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	3
Posuv f_z	0,15 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TDKT 1505PDR
Geometrie	PDR
Označení výrobce	HM390 TDKT 1505PDR IC5400

Typ	IC5400
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	240 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		