

**SYHU 0704ADTN, IC5100, Typ: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222519 GG
GTIN	7291075311792
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 řeznými hranami. Velká zarovnávací fazetka pro vysoké jakosti povrchu. Pozitivní úhel čela pro optimální lámání třísek.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Řada	DOVEIQMILL
Posuv f_z na zub	0,25 mm
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Geometrie	ADTN
Označení výrobce	IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SYHU 0704ADTN

Typ	IC5100
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
GG	vhodný	300 m/min	K
GGG	omezené použití	220 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		