

**TDKT 1505PDR-MP, IC830, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 226581 UNI |
| GTIN | 7291075312683 |
| Třída artiklu | 19A |

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými reznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Typ | UNI |
| Řada | HELI3MILL |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TDKT 1505PDR-MP |
| Počet výměn/řezání | 3 |
| Geometrie | PDR-MP |
| Označení výrobce | HM390 TDKT 1505PDR-MP IC830 |

| | |
|----------------|--|
| Typ | IC830 |
| Řezný materiál | TK |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 240 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 220 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 200 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | omezené použití | 180 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 110 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 90 m/min | M |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |