

**SYHU 0704ADTN, IC810, Typ: GGG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222520 GGG
GTIN	7291075311754
Třída artiklu	19A

**Popis****Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 řeznými hranami. Velká zarovnávací fazetka pro vysoké jakosti povrchu. Pozitivní úhel čela pro optimální lámání třísek.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Řada	DOVEIQMILL
Rohový rádius	0,8 mm
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,25 mm
Geometrie	ADTN
Označení výrobce	IQ845 SYHU 0704ADTN IC810
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SYHU 0704ADTN

Typ	IC810
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
GG	omezené použití	270 m/min	K
GGG	vhodný	220 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		