


SYHU 070400ADTN, IC810, Typ: GGG

Údaje o objednávce

Artikové číslo	222521 GGG
GTIN	7291075311846
Třída artiklu	19A

Popis
Provedení:

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 řeznými hranami. Velká zarovnávací fazetka pro vysoké jakosti povrchu. Pozitivní úhel čela pro optimální lámání třísek.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Technický popis

Řada	DOVEIQMILL
Rohový rádius	0,8 mm
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Posuv f_z na zub	0,25 mm
Geometrie	ADTN
Označení výrobce	IQ845 SYHU 070400ADTN IC810
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SYHU 070400ADTN

Typ	IC810
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
GG	omezené použití	270 m/min	K
GGG	vhodný	220 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		