


**SYHU 0704DN-MM, IC808, Typ: UNI**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222522 UNI
GTIN	7291075311761
Třída artiklu	19A

**Popis**
**Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 řeznými hranami. Velká zarovnávací fazetka pro vysoké jakosti povrchu. Pozitivní úhel čela pro optimální lámání třísek.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Řada	DOVEIQMILL
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Geometrie	ADN-MM
Označení výrobce	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SYHU 0704DN-MM
Typ	IC808

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	190 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		