

**TDKT 150524-PDR, IC830, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226586 UNI
GTIN	7291075312836
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými reznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Typ	UNI
Řada	HELI3MILL
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TDKT 150524-PDR
Rohový rádius	2,4 mm
Počet výměn/řezání	3
Geometrie	PDR
Označení výrobce	HM390 TDKT 150524-PDR IC830

Typ	IC830
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		