


**CCMT 09T308, Typ: IC807****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260172 IC807
GTIN	7291075351910
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 245 m/min
Řada	ISOTURN
Typ	IC807
Lamač třísek	M3P
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Označení výrobce	CCMT 09T308-M3P IC807
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení