


**CCMT 09T302, Typ: IC807****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	260101 IC807
GTIN	7291075350982
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,1 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,06 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 80 m/min
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Řada	ISOTURN
Typ	IC807

Rohový rádius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	F3M
Označení výrobce	CCMT 09T302-F3M IC807
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení