


**CNMG 120404, Typ: IC8150****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250070 IC8150
GTIN	7291075319569
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	F3P
Typ	IC8150
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 400 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Označení výrobce	CNMG 120404-F3P IC8150
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení