

**CNMG 120404, Typ: IC6025****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250070 IC6025
GTIN	7291075336399
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	F3M
Typ	IC6025
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 230 m/min
Rohový rádius	0,4 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Označení výrobce	CNMG 120404-F3M IC6025
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení