


**CNMG 120404, Typ: IC8250****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250070 IC8250
GTIN	7291075319668
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	F3P
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 380 m/min
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	IC8250
Označení výrobce	CNMG 120404-F3P IC8250
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení