


**CNMG 120404, Typ: IC8250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250070 IC8250
GTIN	7291075319668
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,4 - 3,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	F3P
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 380 m/min
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	IC8250
Označení výrobce	CNMG 120404-F3P IC8250
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení