


**CNMG 120404, Typ: IC8150****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	250270 IC8150
GTIN	7291075329513
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Typ	IC8150
Lamač třísek	M3P
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Počet výměn/řezání	4
Označení výrobce	CNMG 120404-M3P IC8150
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení