


**CNMG 120412, Typ: IC8150****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	250272 IC8150
GTIN	7291075329520
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Lamač třísek	M3P
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	IC8150
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm

Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 400 m/min
Hlavní způsob použití	P
Označení výrobce	CNMG 120412-M3P IC8150
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení