

**CNMG 120412, Typ: IC6015****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250272 IC6015
GTIN	7291075305784
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Lamač třísek	M3M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 300 m/min
Posuv $f$	0,17 - 0,5 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Podmínky řezu	kontinuální

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Typ	IC6015
Rohový rádius	1,2 mm
Označení výrobce	CNMG 120412-M3M IC6015
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení