


**CNMG 120412, Typ: IC8250****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250272 IC8250
GTIN	7291075329551
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Rohový rádius	1,2 mm
Lamač třísek	M3P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 380 m/min
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Typ	IC8250
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Označení výrobce	CNMG 120412-M3P IC8250
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení