


**CNMG 120408, Typ: IC8250****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250271 IC8250
GTIN	7291075329506
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 380 m/min
Hlavní způsob použití	P
Typ	IC8250
Počet výměn/řezání	4
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Rohový rádius	0,85 mm
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	M3P
Označení výrobce	CNMG 120408-M3P IC8250
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení