

**DNMG 150604, Typ: IC6025****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250730 IC6025
GTIN	7291075341898
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Lamač třísek	F3M
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	IC6025
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 230 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm
Označení výrobce	DNMG 150604-F3M IC6025
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení