

**DNMG 150608, Typ: IC6025****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250731 IC6025
GTIN	7291075341911
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 230 m/min
Typ	IC6025
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,8 mm

Lamač třísek	F3M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Označení výrobce	DNMG 150608-F3M IC6025
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení