

**VNMG 160404, Typ: IC6025****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	251790 IC6025
GTIN	7291075350883
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Lamač třísek	F3M
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 230 m/min
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Rohový rádius	0,4 mm
Typ	IC6025
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Označení výrobce	VNMG 160404-F3M IC6025
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení