

**WNMG 080404, Typ: IC8250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252120 IC8250
GTIN	7291075329254
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 380 m/min
Počet výměn/řezání	6
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	M3P

Hlavní způsob použití	P
Typ	IC8250
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Označení výrobce	WNMG 080404-M3P IC8250
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení