

**VNMG 160404, Typ: IC6015****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251850 IC6015
GTIN	7291075307115
Třída artiklu	26B

Popis**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	M3M
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2,5 mm
Typ	IC6015
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Označení výrobce	VNMG 160404-M3M IC6015
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení