

**WNMG 080404, Typ: IC6025****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251990 IC6025
GTIN	7291075336733
Třída artiklu	26B

**Popis****Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Počet výměn/řezání	6
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	IC6025
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	F3M
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 230 m/min

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Označení výrobce	WNMG 080404-F3M IC6025
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení