

**Garant****Kotoučová fréza s nákrůžkem šířka  $a_p = 6$  mm,  $\varnothing D$ : 63mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218564 63
GTIN	4045197462466
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

**Použití:**

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

**Náhradní díl:**

Č. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP15.

Kotoučové frézy lze opatřit do  $\varnothing D = 200$  mm.

**Technický popis**

$\varnothing$ límce $d_1$	40 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e\ max}$	10,5 mm
Délka límce $L_1$	15 mm
Upínací otvor $\varnothing$	22 mm
$\varnothing$ břitu $D_c$	63 mm

Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	3
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SNHX
Počet vyměnitelných břitových destiček	6
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ne
Výměna nástroje	PowerCard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SN.. 1203
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu	Kotoučová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219950
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2