

**Rohová fréza HELI3MILL, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 80/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226490 80/5
GTIN	7291075313093
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Technický popis

Řada	HELI3MILL
Počet břitů Z	5
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	159 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	155 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	3,7 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TD..1505..
$\varnothing D_3$	75,6 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	833,9 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,9 stupeň
\varnothing břitu D_c	80 mm
Označení výrobce	HM390 FTD D080-5-27-15
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 2	229696 2
--	----------