

**Rohová fréza HELI3MILL, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 80/7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226490 80/7
GTIN	7291075313307
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

**Technický popis**

Vrtací kruhové frézování $a_p$	3,7 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	0,9 stupeň
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
Upínací otvor $\emptyset$	27 mm
Vrtací kruhové frézování $\emptyset D_{min}$	155 mm
Délka šikmého zanořování $L$ pro $\alpha_{max}$	833,9 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička	TD..1505..
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	159 mm
Počet břitů Z	7
$\varnothing$ břitu $D_c$	80 mm
$\varnothing D_3$	75,6 mm
Řada	HELI3MILL
Označení výrobce	HM390 FTD D080-7-27-15
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 2	229696 2
--	----------