

**Rohová fréza HELI3MILL, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 80/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226490 80/6
GTIN	7291075313062
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

**Technický popis**

Ø D <sub>3</sub>	75,6 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	159 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TD..1505..
Počet břitů Z	6
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>min</sub>	155 mm

Ø břitu $D_c$	80 mm
Řada	HELI3MILL
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Vrtací kruhové frézování $a_p$	3,7 mm
Délka šikmého zanořování $L$ pro $\alpha_{\text{max}}$	833,9 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\text{max}}$	0,9 stupeň
Označení výrobce	HM390 FTD D080-6-27-15
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 2	229696 2
--	----------