

**Fréza HELISLOT na T-drážky, stopka Weldon, Ø DC / Zef: 48/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227700 48/2
GTIN	7291075332872
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s přesazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technický popis

Počet vyměnitelných břitových destiček	4
Efektivní počet břitů Z_{eff}	2
Ø límce d_1	27 mm
Celková délka $L_{celk.}$	130 mm
Délka vyložení L_1	58 mm
Ø břitu D_c	48 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU130608
Výška drážky a_p	22 mm
Rohový úhel čela	90 stupeň
Ø stopky D_s h6	32 mm

Označení výrobce	ETS D48-22-W32-XN13
Provedení stopky	stopka Weldon
Druh produktu	Drážkovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229697 1
---------------------	----------