

**Kotoučová fréza HELISLOT s přírubou, Ø DC / Zef: 160/7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227712 160/7
GTIN	7291075311259
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technický popis

Upínací otvor Ø	40 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e \max}$	45 mm
Ø břitu D_c	160 mm
Řada	HELISLOT
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	60 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	7

Počet vyměnitelných břitových destiček	14
Délka límce L ₁	44 mm
Šířka drážky a _p	18 mm
Označení výrobce	FDN D160-18-40-XN13
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229697 1
---------------------	----------