

**Kotoučová fréza HELISLOT s přírubou, Ø DC / Zef: 200/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227712 200/8
GTIN	7291075311266
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	8
Upínací otvor \varnothing	40 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	16
Řada	HELISLOT
Maximální hloubka zářezu $a_{e \text{ max}}$	53 mm

Ø břitu D_c	200 mm
Šířka drážky a_p	20 mm
Označení výrobce	FDN D200-20-40-XN13
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229697 1
---------------------	----------